



# Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0

6.1014.150

Die Metrosep-Säule RP Trap 2 - 100/4.0 wird für die Entfernung organischer Verunreinigungen aus dem Eluenten verwendet. Die Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 Säule hilft eluentbedingte Störungen in der Grundlinie vor allem bei Gradientensystemen zu vermeiden. Sie basiert auf einem polymeren Material. Dadurch lässt sich die Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 sowohl im sauren wie auch im basischen pH-Bereich einsetzen.

## Lieferumfang 6.1014.150

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

